

OrkHunter NIGHT M-1 monokulár pro noční vidění

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Ork Hunter

Obsah

1. Popis zařízení.....3

2. Instrukce k použití.....4

3. Hlavní výhody.....4

Kontakty technické podpory:4

1. Popis zařízení

**PICATINNY
RAIL**



Obr.1. OrkHunter NIGHT M-1 monokulár pro noční vidění

Technický popis

Snímací technologie: Využívá citlivý CMOS snímač, který spolehlivě pracuje v noci (černobílý režim) i za plného denního světla (barevný režim). Na rozdíl od analogových přístrojů nehrozí poškození senzoru při náhlém osvětlení.

Noční režim:

Integrovaný IR přísvit: Neviditelný infračervený ozařovač s vlnovou délkou 850 nm. Nabízí dostatečný výkon pro osvětlení scény v naprosté tmě na vzdálenost 100–150 metrů.

Zobrazovací jednotka: Malý vnitřní LCD displej s vysokým kontrastem a měkkou pryžovou očníci, která zabraňuje úniku světla směrem k obličeji.

Optika: Nabízí fixní optické zvětšení doplněné o digitální zoom pro základní přiblížení sledovaného objektu.

Konstrukce: Tělo z odolného polymeru s protiskluzovým povrchem. Díky minimálním rozměrům je přístroj lehčí než většina chytrých telefonů.

2. Instrukce k použití

Rychlý průzkum perimetru: Model M-1 je ideální pro operátory, kteří se potřebují rychle orientovat v neznámém prostoru. Při provádění jednoduchých kroků montáže dronů za šera lze monokulár využít k bleskové kontrole okolí vzletové plochy bez nutnosti vytahovat rozměrnou binokulární optiku.

Součinnost s výstrojí: Díky svým kapesním rozměrům se HM-1 pohodlně vejde do kapsy taktické bundy, do administrativního panelu nebo do malé kapsy taktického batohu 40 l. Lze jej mít neustále připravený na zápestí pomocí dodávaného poutka.

Diskrétní pozorování: Používání monokuláru umožňuje nechat jedno oko neustále adaptované na přirozenou tmou. To je klíčové při přechodech mezi sledováním digitálního obrazu a orientací v prostoru pomocí vlastního zraku.

Napájení: Přístroj využívá standardní baterie, což umožňuje jejich okamžitou výměnu v poli. V chladném počasí doporučuji uchovávat náhradní baterie v kapse u těla (nad termoprádlem Partizan) pro zachování jejich kapacity.

Údržba: Čočky čistěte výhradně utěrkou z mikrovlákna. Po použití v prašném prostředí otřete tělo přístroje vlhkým hadříkem. Při delším uložení v tašce na náradí BT1-50 vždy vyjměte baterie.

3. Hlavní výhody

Maximální mobilita: Nejlehčí monokulár v nabídce, který v kapse téměř neucítíte.

Jednoduchost: Žádná složitá nastavení – zapnutí a pozorování je otázkou několika sekund.

Cenová dostupnost: Profesionální design a funkčnost v dostupném balení pro každého člena týmu.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot